




EE850



Detector mov. IR, confort 140°, blanco

Características técnicas

Detección

Diseño del sensor	Detector de movimiento
Ángulo de detección	140 - 140

Configuración

Retardo	5 S - 30 Min
---------	--------------

Iluminación

Luminosidad de reacción, ajustable	5 - 1000 lx
------------------------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Dimensiones

Anchura	91 mm
Altura de montaje recomendada	2,50 - 2,50 m

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 55 °C
-------------------------------	-------------

Materiales

Colour	Blanco
Material	Plástico

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP55
-------------------------------------	------

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en superficie
Adecuado para uso en exteriores	Sí

Texto

Función	Simulación de presencia Puede utilizarse como aparato individual, como unidad principal o como extensión
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Tipo de montaje	Para el montaje sobre paredes y techos, montaje en esquinas con adaptador

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí