



HWX701HSA

**Moteur de rechargement 24V DC HW1 (MO)**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	9,60 A
-------------------------	--------

**Tension**

Type de tension d'alimentation	DC
Tension assignée d'isolement	450 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Tension circuit de commande en CC	24 - 24 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui