



HWX701HSA

Motoriz. (MO) 24V DC HW1

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	9,60 A
------------------	--------

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)
Tensão nominal de isolamento Ui	450 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V
Tensão de comando DC	24 - 24 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C
------------------------------	-------------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim