




HWX020HSA

ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 24-30V AC/DC (SH) dostarczane luzem

Właściwości techniczne

Moc

Maksymalna moc pobierana	300 VA
Moc pobierana	5 VA

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP4X
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Napięcie

Napięcie sterowania AC	24 - 30 V
Napięcie sterowania DC	24 - 30 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	480 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	6000 V

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak