




HWX029HSA

Características técnicas

Potencia

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Consumo de entrada       | 200 VA |
| Consumo de mantenimiento | 5 VA   |

Seguridad

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP4X |
|-------------------------|------|

Condiciones de uso

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 70 °C |
|-------------------------------|-------------|

Tensión

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Tensión circuito de mando en AC                | 380 - 480 V |
| Tensión asignada de aislamiento Ui             | 480 V       |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 6000 V      |
| Categoría de sobretensión según IEC60947-1     | 2           |

Sostenibilidad

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Sin halógenos         | Sí |
| REACH – libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS     | Sí |