




HWX029HSA

### Bobina di chiusura 380-480V AC (CC) per hw+ HW1/2/4/6

#### Caratteristiche tecniche

##### Potenza

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Assorbimento potenza di spunto | 200 VA |
| Consumo operativo              | 5 VA   |

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP4X |
|-----------------------------------------|------|

##### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Condizioni di impiego

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Tensione di comando AC                         | 380 - 480 V |
| Tensione di isolamento nominale Ui             | 480 V       |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp     | 6000 V      |
| Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1 | 2           |

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |