




HWX029HSA

Bob. de fecho (CC) 380-480V AC

Características técnicas

Potência

Consumo à chamada	200 VA
Consumo	5 VA

Segurança

Índice de proteção IP	IP4X
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C
------------------------------	-------------

Tensão

Tensão de comando AC	380 - 480 V
Tensão nominal de isolamento Ui	480 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC60947-1	2

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim