



HWX029HSA

Tillslagsspole 380-480V AC (CC)

Tekniska egenskaper

Ström

| | |
|-----------------------|--------|
| Absorberad startström | 200 VA |
| Driftförbrukning | 5 VA |

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP4X |
|---------------------|------|

Användningsförhållanden

| | |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -25 - 70 °C |
|------------------|-------------|

Spänning

| | |
|--|-------------|
| Styrspänning AC | 380 - 480 V |
| Nominell isolationsspänning U_i | 480 V |
| Nominell impulsskyddsspänning U_{imp} | 6000 V |
| Överspänningskategori enligt IEC 60947-1 | 2 |

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| Halogenfri | Ja |
| REACH-SVHC fri | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |