



HWX021HSA

**Bobine à émission 48-60V AC/DC (SH)**

**Caractéristiques techniques**

**Puissance**

Consommation à l'appel	250 VA
Consommation en charge	5 VA

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

**Tension**

Tension circuit de commande en CA	48 - 60 V
Tension de commande en CC	48 - 60 V
Tension nominale d'isolement Ui	480 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	6000 V

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui