




HWX021HSA

Shunt trip coil 48-60V AC/DC (SH)

Technische karakteristieken

Vermogen

Verbruik bij inkomende stroom	250 VA
Operationeel verbruik	5 VA

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP4X
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
---------------------	-------------

Spanning

Stuurspanning AC	48 - 60 V
Stuurspanning DC	48 - 60 V
Nominale isolatiespanning U_i	480 V
Nominale stothoudspanning U_{imp}	6000 V

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja