



HWX021HSA

**Bob. de emissão (SH) 48-60V AC/DC**

**Características técnicas**

**Potência**

Consumo à chamada	250 VA
Consumo	5 VA

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP4X
-----------------------	------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C
------------------------------	-------------

**Tensão**

Tensão de comando AC	48 - 60 V
Tensão de comando DC	48 - 60 V
Tensão nominal de isolamento Ui	480 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim