



HWX034HSA

Bobine à manque de tension 380-480V AC (UV)

Caractéristiques techniques

Puissance

Consommation à l'appel	200 VA
Consommation de maintien	5 VA

Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

Tension

Tension circuit de commande en CA	380 - 480 V
Tension assignée d'isolement	480 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V

Fonctions

Temporisé	Non
-----------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui