



HWX034HSA

**Bob. mín. tensão (UV) 380-480V AC**

**Características técnicas**

**Potência**

Consumo à chamada	200 VA
Consumo	5 VA

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP4X
-----------------------	------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C
------------------------------	-------------

**Tensão**

Tensão de comando AC	380 - 480 V
Tensão nominal de isolamento Ui	480 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V

**Funções**

Atrasado	Não
----------	-----

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim