



HWX034HSA

### Underspanningsutlösare 380-480V AC (UV)

#### Tekniska egenskaper

##### Ström

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Absorberad startström | 200 VA |
| Driftförbrukning      | 5 VA   |

##### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP4X |
|---------------------|------|

##### Användningsförhållanden

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -25 - 70 °C |
|------------------|-------------|

##### Spänning

|   |             |
|---|-------------|
| Styrspänning AC                         | 380 - 480 V |
| Nominell isolationsspänning $U_i$       | 480 V       |
| Nominell impulsskyddsspänning $U_{imp}$ | 6000 V      |

##### Funktioner

|          |     |
|----------|-----|
| Fördröjd | Nej |
|----------|-----|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |