



HWX047HSA

Contact Défaut Déclenchement pour HW1 (FS)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal assigné sous 230 V AC15 4 A

Connectivité

Type de montage Clipsé

Raccordement

Type de contacts 1x inverseur

Tension

Tension assignée d'isolement 690 V

Tension assignée de tenue aux chocs 1500 V

Type de tension d'alimentation AC/DC

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres 15000

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 70 °C

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles 3025

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport -40 - 70 °C

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0 W

Sécurité

Classe de protection (IP) IP4X

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui