




HWX047HSA

Contact Défaut Déclenchement pour HW1 (FS)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal assigné sous 230 V AC15	4 A
---	-----

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Raccordement

Type de contacts	1x inverseur
------------------	--------------

Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	1500 V
Type de tension d'alimentation	AC/DC

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	15000
---	-------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	3025
--	------

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	-40 - 70 °C
-----------------------------------	-------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0 W
-----------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP4X
---------------------------	------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui