



Hwx047hsa

**Contacto auxiliar de señalización de defecto HW1 (FS)**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal 230 V AC15

4 A

**Conectividad**

Tipo de montaje

Montaje por clic

**Conexión**

Tipo de contactos

1 cambio

**Tensión**

Tensión asignada de aislamiento Ui

690 V

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)

1500 V

Tipo de alimentación de tensión

CA/CC

**Frecuencia**

Frecuencia

50 - 60 Hz

**Endurancia**

Endurancia mecánica en número de maniobras

15000

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento

-25 - 70 °C

**Endurancia**

Endurancia eléctrica en número de ciclos

3025

**Condiciones de uso**

Temperatura de almacenamiento/transporte

-40 - 70 °C

**Potencia**

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal

0 W

**Seguridad**

Índice de protección IP

IP4X

**Sostenibilidad**

Sin halógenos

Sí

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí