




HWX047HSA

Contatto segnalazione intervento (FS) per interruttore hw+ HW1

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 230 V AC15	4 A
------------------------------	-----

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a scatto
---------------------------------	--------------------

Connessione

Tipo di contatto	1x in commutazione
------------------	--------------------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U_i	690 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp}	1500 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Durata

Numero di manovre	15000
-------------------	-------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Durata

Durata elettrica e numero di cicli	3025
------------------------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 70 °C
------------------------------------	-------------

Potenza

Potenza dissipata totale	0 W
--------------------------	-----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì