




HWX047HSA

**Cont. de defeito (FS) HW1**

**Características técnicas**

**Corrente elétrica**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Corrente nominal 230 V AC15 | 4 A |
|-----------------------------|-----|

**Conetividade**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de clique |
|------------------|--------------------|

**Conexão**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Tipo de contactos | 1x comutador |
|-------------------|--------------|

**Tensão**

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Tensão nominal de isolamento Ui               | 690 V  |
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 1500 V |
| Tipo de alimentação de tensão                 | AC/DC  |

**Frequência**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Endurância**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| N.º de manobras mecânicas | 15000 |
|---------------------------|-------|

**Condições de utilização**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -25 - 70 °C |
|------------------------------|-------------|

**Endurância**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| N.º de manobras elétricas em ciclos | 3025 |
|-------------------------------------|------|

**Condições de utilização**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Temperatura de armazenamento/transporte | -40 - 70 °C |
|-----------------------------------------|-------------|

**Potência**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Potência total dissipada em IN | 0 W |
|--------------------------------|-----|

**Segurança**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP4X |
|-----------------------|------|

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |