



HWX047HSA

### Kontakt felutlösning för HW1 (FS)

#### Tekniska egenskaper

##### Elektrisk ström

Märkström 230 V AC15	4 A
----------------------	-----

##### Anslutning

Typ av montering	Klickmontage
Anslutningstyp	1x växlande

##### Spänning

Nominell isolationsspänning $U_i$	690 V
Nominell impulsskyddsspänning $U_{imp}$	1500 V
Matarspänning	AC/DC

##### Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

##### Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	15000
-----------------------------------	-------

##### Användningsförhållanden

Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 70 °C
---------------------------------	-------------

##### Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	3025
---	------

##### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0 W
--	-----

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

##### Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja