




HWX047HSA

Kontakt felutlösning för HW1 (FS)

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström 230 V AC15	4 A
----------------------	-----

Anslutning

Typ av montering	Klickmontage
Anslutningstyp	1x växlande

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	690 V
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	1500 V
Typ av matarspänning	AC/DC

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	15000
-----------------------------------	-------

Användningsförhållanden

Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 70 °C
---------------------------------	-------------

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	3025
---	------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0 W
--	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja