




HWX022HSA

Shunt trip coil 100-130V AC/DC (SH)

Technische karakteristieken

Vermogen

Verbruik bij inkomende stroom	200 VA
Operationeel verbruik	5 VA

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP4X
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
---------------------	-------------

Spanning

Stuurspanning AC	100 - 130 V
Stuurspanning DC	100 - 130 V
Nominale isolatiespanning Ui	480 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja