



Hwx022hsa

Bobina de emisión de corriente 100-130V AC/DC (SH)

Características técnicas

Potencia

Consumo de entrada	200 VA
Consumo de mantenimiento	5 VA

Seguridad

Índice de protección IP	IP4X
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Tensión

Tensión circuito de mando en AC	100 - 130 V
Tensión circuito de mando en CC	100 - 130 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	480 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uiimp)	6000 V

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí