




HWX022HSA

Bobina di apertura tensione 100-130V AC/DC (SH) per hw+ HW1/2/4/6

Caratteristiche tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto	200 VA
Consumo operativo	5 VA

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC	100 - 130 V
Tensione di comando DC	100 - 130 V
Tensione di isolamento nominale Ui	480 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì