



HWX022HSA

Bob. de emissão (SH) 100-130V AC/DC

Características técnicas

Potência

Consumo à chamada	200 VA
Consumo	5 VA

Segurança

Índice de proteção IP	IP4X
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C
------------------------------	-------------

Tensão

Tensão de comando AC	100 - 130 V
Tensão de comando DC	100 - 130 V
Tensão nominal de isolamento U_i	480 V
Tensão nominal de resistência a impulsos U_{imp}	6000 V

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim