



HWX022HSA

## Shuntutlösare 100-130V AC/DC (SH)

### Tekniska egenskaper

#### Ström

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Absorberad startström | 200 VA |
| Driftförbrukning      | 5 VA   |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP4X |
|---------------------|------|

#### Användningsförhållanden

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -25 - 70 °C |
|------------------|-------------|

#### Spänning

|   |             |
|---|-------------|
| Styrspänning AC                         | 100 - 130 V |
| Styrspänning DC                         | 100 - 130 V |
| Nominell isolationsspänning $U_i$       | 480 V       |
| Nominell impulsskyddsspänning $U_{imp}$ | 6000 V      |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |