



HWX023HSA

Bobina di apertura tensione 200-250V AC/DC (SH) per h3+ PW1600, hw+ HW1/2/4/6

### Caratteristiche tecniche

#### Potenza

Assorbimento potenza di spunto	200 VA
Consumo operativo	5 VA

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

#### Condizioni di impiego

Tensione di comando AC	200 - 250 V
Tensione di isolamento nominale Ui	480 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V

#### Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si