



HWX005HSA

Motordon för automatisk fjäderspänning 380-400V AC 50/60Hz HW1 (MO)

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	0,60 A
-----------	--------

Spänning

Matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning U_i	450 V
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	6000 V
Styrspänning AC	380 - 400 V

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja