



HWX040H

Contact auxiliaire HW1 (AX)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal assigné sous 230 V AC15

4 A

Connectivité

Type de montage

Clipsé

Raccordement

Type de contacts

1x inverseur

Tension

Tension assignée d'isolation

690 V

Tension assignée de tenue aux chocs

1500 V

Type de tension d'alimentation

AC/DC

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres

15000

Conditions d'utilisation

Température de service

-25 - 70 °C

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles

3025

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport

-40 - 70 °C

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

0 W

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP4X

Durabilité

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui