



HWX040H

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal 230 V AC15 4 A

Conectividad

Tipo de montaje Montaje por clic

Conexión

Tipo de contactos 1 cambio

Tensión

Tensión asignada de aislamiento U_i 690 V

Resistencia a picos de tensión asignada (U_{imp}) 1500 V

Tipo de alimentación de tensión CA/CC

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Endurancia

Número de maniobras mecánicas 15000

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 70 °C

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos 3025

Condiciones de uso

Temperatura de almacenamiento/transporte -40 - 70 °C

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal 0 W

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP4X

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí