



Hwx704hsa

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

1 A

##### Tensión

Tipo de alimentación de tensión

CC

Tensión asignada de aislamiento Ui

450 V

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)

6000 V

Tensión circuito de mando en CC

200 - 250 V

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-25 - 70 °C

##### Sostenibilidad

Sin halógenos

Sí

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí