



HWX032HSA

Bobina de mínima tensión 100-130VAC/DC (UV)	
Características técnicas	
Potencia	
Consumo de entrada	200 VA
Consumo de mantenimiento	5 VA
Seguridad	
Índice de protección IP	IP4X
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
Tensión	
Tensión circuito de mando en AC	100 - 130 V
Tensión circuito de mando en CC	100 - 130 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	480 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V
Funciones	
Retardado	No
Sostenibilidad	
Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí