



HWX024HSA

**Bobina de emisión de corriente 380-480V AC (SH)**

**Características técnicas**

**Potencia**

Consumo de arranque	200 VA
Consumo en uso	5 VA

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP4X
-------------------------------------	------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

**Tensión**

Tensión circuito de mando en AC	380 - 480 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	480 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí