



HWX041H

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal 230 V AC15 2 A

**Conectividad**

Tipo de montaje Montaje por clic

**Conexión**

Tipo de contactos 1 cambio

**Tensión**

Tensión asignada de aislamiento  $U_i$  690 V

Resistencia a picos de tensión asignada ( $U_{imp}$ ) 1500 V

Tipo de alimentación de tensión CA/CC

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Endurancia**

Número de maniobras mecánicas 15000

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -25 - 70 °C

**Endurancia**

Endurancia eléctrica en número de ciclos 3025

**Condiciones de uso**

Temperatura de almacenamiento/transporte -40 - 70 °C

**Potencia**

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal 0 W

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP) IP4X

**Sostenibilidad**

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí