




HWX041H

Cont. auxiliar (AX) pot. reduz. HW1

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal 230 V AC15	2 A
-----------------------------	-----

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de clique
------------------	--------------------

Conexão

Tipo de contactos	1x comutador
-------------------	--------------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	690 V
---------------------------------	-------

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	1500 V
---	--------

Tipo de alimentação de tensão	AC/DC
-------------------------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Endurância

N.º de manobras mecânicas	15000
---------------------------	-------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C
------------------------------	-------------

Endurância

N.º de manobras elétricas em ciclos	3025
-------------------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 70 °C
---	-------------

Potência

Potência total dissipada em IN	0 W
--------------------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP4X
-----------------------	------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----