




HWX025HSA

Bobine à fermeture 24-30V AC/DC (CC)

Caractéristiques techniques

Puissance

Consommation à l'appel	300 VA
Consommation de maintien	5 VA

Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

Tension

Tension circuit de commande en CA	24 - 30 V
Tension circuit de commande en CC	24 - 30 V
Tension assignée d'isolement	480 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1	2

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui