



Hwx025hsa

#### Características técnicas

##### Potencia

Consumo de entrada	300 VA
Consumo de mantenimiento	5 VA

##### Seguridad

Índice de protección IP	IP4X
-------------------------	------

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

##### Tensión

Tensión circuito de mando en AC	24 - 30 V
Tensión circuito de mando en CC	24 - 30 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	480 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V
Categoría de sobretensión según IEC60947-1	2

##### Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí