



HWX025HSA

### Bobina di chiusura 24-30V AC/DC (CC) per hw+ HW1/2/4/6

#### Caratteristiche tecniche

##### Potenza

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Assorbimento potenza di spunto | 300 VA |
| Consumo operativo              | 5 VA   |

##### Protezione

|   |      |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP4X |
|---|------|

##### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Condizioni di impiego

|   |           |
|---|-----------|
| Tensione di comando AC                          | 24 - 30 V |
| Tensione di comando DC                          | 24 - 30 V |
| Tensione di isolamento nominale $U_i$           | 480 V     |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso $U_{imp}$ | 6000 V    |
| Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1  | 2         |

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Si |
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |