




HWX025HSA

Tillslagsspole 24-30V AC/DC (CC)

Tekniska egenskaper

Ström

Absorberad startström	300 VA
Driftförbrukning	5 VA

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Spänning

Styrspänning AC	24 - 30 V
Styrspänning DC	24 - 30 V
Nominell isolationsspänning Ui	480 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	6000 V
Överspänningskategori enligt IEC 60947-1	2

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja