



HWX033HSA

### Bobine à manque de tension 200-250V AC/DC (UV)

#### Caractéristiques techniques

##### Puissance

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Consommation à l'appel   | 200 VA |
| Consommation de maintien | 5 VA   |

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP4X |
|---------------------------|------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

##### Tension

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension circuit de commande en CA   | 200 - 250 V |
| Tension circuit de commande en CC   | 200 - 250 V |
| Tension assignée d'isolement        | 480 V       |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6000 V      |

##### Fonctions

|           |     |
|-----------|-----|
| Temporisé | Non |
|-----------|-----|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |