



HWX033HSA

ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 200-250V AC/DC (UV) dostarczane luzem

#### Właściwości techniczne

##### Moc

Maksymalna moc pobierana	200 VA
Moc pobierana	5 VA

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP4X
------------------------------------	------

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

##### Napięcie

Napięcie sterowania AC	200 - 250 V
Napięcie sterowania DC	200 - 250 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	480 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	6000 V

##### Funkcje

Zwłoczny	Nie
----------	-----

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak