



HWX033HSA

Bob. mín. tensão (UV) 200-250V AC/DC

Características técnicas

Potência

Consumo à chamada	200 VA
Consumo	5 VA

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP4X
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C
------------------------------	-------------

Tensão

Tensão de comando AC	200 - 250 V
Tensão de comando DC	200 - 250 V
Tensão nominal de isolamento Ui	480 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V

Funções

Atrasado	Não
----------	-----

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim