



HWX026HSA

Características técnicas

Potencia

Consumo de arranque	250 VA
Consumo en uso	5 VA

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP4X
-------------------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Tensión

Tensión circuito de mando en AC	48 - 60 V
Tensión circuito de mando en DC	48 - 60 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	480 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V
Categoría de sobretensión según IEC 60947-1	2

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí