




HWX026HSA

Bobina di chiusura 48-60V AC/DC (CC) per hw+ HW1/2/4/6

Caratteristiche tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto	250 VA
Consumo operativo	5 VA

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC	48 - 60 V
Tensione di comando DC	48 - 60 V
Tensione di isolamento nominale Ui	480 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	2

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si