



HWX026HSA

### Tillslagsspole 48-60V AC/DC (CC)

#### Tekniska egenskaper

##### Ström

Absorberad startström	250 VA
Driftförbrukning	5 VA

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

##### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

##### Spänning

Styrspänning AC	48 - 60 V
Styrspänning DC	48 - 60 V
Nominell isolationsspänning $U_i$	480 V
Nominell impulsskyddsspänning $U_{imp}$	6000 V
Överspänningskategori enligt IEC 60947-1	2

##### Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja