



HWX030HSA

Undervoltage trip 24-30V AC/DC (UV)

Technische karakteristieken

Vermogen

Verbruik bij inkomende stroom	300 VA
Operationeel verbruik	5 VA

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP4X
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
---------------------	-------------

Spanning

Stuurspanning AC	24 - 30 V
Stuurspanning DC	24 - 30 V
Nominale isolatiespanning U_i	480 V
Nominale stoothoudspanning U_{imp}	6000 V

Funcities

Vertraagd	Nee
-----------	-----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja