



HWX001HSA

Motore carica molle 24V AC 50/60Hz (MO) HW1

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	9,60 A
-------------------	--------

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione di isolamento nominale U_i	450 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp}	6000 V
Tensione di comando AC	24 - 24 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì