



HWX001HSA

Motoriz. (MO) 24V AC HW1

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	9,60 A
------------------	--------

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão nominal de isolamento Ui	450 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V
Tensão de comando AC	24 - 24 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C
------------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim