



HWX031HSA

Bobine à manque de tension 48-60V AC/DC (UV)

Caractéristiques techniques

Puissance

Consommation à l'appel	250 VA
Consommation en charge	5 VA

Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

Tension

Tension circuit de commande en CA	48 - 60 V
Tension de commande en CC	48 - 60 V
Tension nominale d'isolement Ui	480 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	6000 V

Fonctions

Temporisé	No
-----------	----

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui