



HWX031HSA

Bobina de mínima tensión 48-60V AC/DC (UV)

Características técnicas

Potencia

Consumo de arranque	250 VA
Consumo en uso	5 VA

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP4X
-------------------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Tensión

Tensión circuito de mando en AC	48 - 60 V
Tensión circuito de mando en DC	48 - 60 V
Tensión asignada de aislamiento U_i	480 V
Resistencia a picos de tensión asignada (U_{imp})	6000 V

Funciones

Retardado	No
-----------	----

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí